



FD22AN

Caja componible de superficie vegaD, 2 filas ó 48M, 450x550x193mm sin puerta

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Configuración

Número de módulos	48
-------------------	----

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	160 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	193 mm
Profundidad interna	193 mm
Altura del producto instalado	450 mm
Anchura del producto instalado	550 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

Puerta, tapa

Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Plástico+Metal

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	2
Número de perfiles DIN	0
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

Normas

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-
