



FD32DN

**Caja de distribución de superficie vegaD,3 filas,72M,600x550x193mm s/puerta**

**Características técnicas**

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

**Tensión**

Tensión nominal	230 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

**Equipo**

Número de carriles	3
Número de filas	3
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

**Capacidad**

Número de módulos	72
-------------------	----

**Dimensiones**

Altura	600 mm
Anchura	550 mm
Profundidad	193 mm
Número de unidades de ancho	24

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0
La puerta/cubierta es transparente	No

**Materiales**

Material	Metal, Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo