



FD52DN

**Caja de distribución de superficie vegaD,5 filas,120M,900x550x193mm s/puerta**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	En superficie
---------	---------------

**Configuración**

Número de módulos	120
-------------------	-----

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	160 A
----------------------------	-------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	193 mm
Profundidad interna	189 mm
Altura del producto instalado	900 mm
Anchura del producto instalado	550 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm

**Puerta, tapa**

Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

**Materiales, acabados, colores**

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Plástico+Metal

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

**Conexión**

Número de entrada de cables	4
-----------------------------	---

**Equipo**

Número de filas de la caja	5
Número de perfiles DIN	5
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

**Normas**

---

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

**Seguridad**

---

Índice de protección IP	IP30
-------------------------	------

---

Clase de protección	Clase II
---------------------	----------