



FL107A

Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 200 mm

Profundidad interna 200 mm

Altura del producto instalado 400 mm

Anchura del producto instalado 300 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material Acero

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de llaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended No

Normas

Directiva europea WEEE no afectado

Seguridad

Clase de protección Clase I

