



FL307B

**Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 1150x800x300 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	1150 mm
Anchura	850 mm
Profundidad	300 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	3 lados 7 mm, Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de sección en anchura	1
Número de aberturas de la placa de brida	0
Número de filas	7

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

**Materiales**

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Plástico

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	0
La puerta/cubierta es transparente	Sí

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------