



FL307B

**Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 1150x800x300 mm**

**Características técnicas**

**Funciones**

coverwithoverpressurerelease No

**Configuración**

Número de módulos 259

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection No

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 630 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 300 mm

Profundidad del producto instalado 300 mm

Profundidad interna 300 mm

Altura del producto instalado 1150 mm

Anchura del producto instalado 850 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

hastransparentcoverordoor Sí

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material Material plástico

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno Sí

**Equipo**

Número de filas de la caja 7

Número de tramos a lo ancho 1

Número de llaves 2

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended Sí

**Normas**

**Seguridad**

---

Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-

---