



FL307B

Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 1150x800x300 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	1150 mm
Anchura	850 mm
Profundidad	300 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	3 lados 7 mm, Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de sección en anchura	1
Número de aberturas de la placa de brida	0
Número de filas	7

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Plástico

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	0
La puerta/cubierta es transparente	Sí

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------