



FL53S

Armario univers en poliéster IP65, 850x850X300mm,gris RAL7035

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 180

Compatibilidad

suitableforlightningprotection Sí

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 400 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 300 mm

Profundidad del producto instalado 300 mm

Profundidad interna 150 mm

Altura del producto instalado 850 mm

Anchura del producto instalado 850 mm

Ancho de las unidades de división 36

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 20 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 1

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Tipo de tratamiento de la superficie Especial

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno Sí

Equipo

Número de filas de la caja 5

Número de tramos a lo ancho 3

Número de llaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended

No

Normas

Directiva europea WEEE

afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques
mecánicos, IK

IK10

Clase de protección

Clase II

mainfireresistanceexx

-