



FL729L

**Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 800x600x300 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	800 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	300 mm
Grosor de la pared lateral	1 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Cerradura de bombín, Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de aberturas de la placa de brida	2
Número de filas	1

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

**Materiales**

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------