



FL74S

Armario univers en poliiéster,IP65,1150x1100X300mm,gris RAL7035

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 336

Compatibilidad

suitableforlightningprotection Sí

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 300 mm

Profundidad del producto instalado 300 mm

Profundidad interna 300 mm

Altura del producto instalado 1150 mm

Anchura del producto instalado 1100 mm

Ancho de las unidades de división 48

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 2 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 1

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno Sí

Equipo

Número de filas de la caja 7

Número de tramos a lo ancho 4

Número de llaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

canbeextended

No

Normas

Directiva europea WEEE

afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques
mecánicos, IK

IK10

Clase de protección

Clase II

mainfireresistanceexx

-