



FM308

Armario Quadro5 de suelo, 1860x900x260 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 396

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 260 mm

Profundidad del producto instalado 260 mm

Profundidad interna 260 mm

Altura del producto instalado 1860 mm

Anchura del producto instalado 900 mm

Ancho de las unidades de división 36

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 2 mm

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color Blanco

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Acero

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 12

Número de tramos a lo ancho 3

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sí

Normas

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
mainfireresistanceexx	-
