



FM318

Armario Quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm

Características técnicas

Configuración

Número de módulos	396
-------------------	-----

Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	630 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad de montaje	400 mm
Profundidad del producto instalado	400 mm
Profundidad interna	400 mm
Altura del producto instalado	1860 mm
Anchura del producto instalado	900 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.2 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Sin cerradura
Bloqueable por candado	No
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Metal
Tipo de tratamiento de la superficie	Zincado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	12
Número de tramos a lo ancho	3
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sí

Normas

Sujeto a modificaciones técnicas

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase I
mainfireresistanceexx	-
