



FP03SN2

**Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1550x800x205 mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Montaje en pared

**Funciones**

coverwithoverpressurerelease No

**Configuración**

Número de módulos 360

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection No

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 250 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 205 mm

Profundidad del producto instalado 205 mm

Profundidad interna 143 mm

Altura del producto instalado 1550 mm

Anchura del producto instalado 800 mm

Ancho de las unidades de división 36

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Puerta, tapa**

materialthicknesscabinetcover 1 mm

Tipo de cerradura de la puerta Manecilla abatible con cremóna

Número de cerraduras de la puerta 1

hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Chapa de acero

Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Equipo**

Número de filas de la caja 10

Número de tramos a lo ancho	3
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sí

#### **Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

#### **Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK09
Índice de protección IP	IP44
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-