



FP04SN2

Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1550x1050x205 mm

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Montaje en pared

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 480

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 400 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 205 mm

Profundidad del producto instalado 205 mm

Profundidad interna 143 mm

Altura del producto instalado 1550 mm

Anchura del producto instalado 1050 mm

Ancho de las unidades de división 48

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 1 mm

Tipo de cerradura de la puerta Manecilla abatible con cremóna

Número de cerraduras de la puerta 1

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Chapa de acero

Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 10

Número de tramos a lo ancho	4
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	8
canbeextended	Sí

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK09
Índice de protección IP	IP44
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-