



FP24SN2

Armario Univers metálico, IP44, clase II alt.1850+100 a.1050 p.205 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 576

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 400 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 205 mm

Profundidad del producto instalado 205 mm

Profundidad interna 143 mm

Altura del producto instalado 1950 mm

Anchura del producto instalado 1050 mm

Ancho de las unidades de división 48

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 1 mm

Tipo de cerradura de la puerta Manecilla abatible con cremón

Número de cerraduras de la puerta 1

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color Blanco

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 12

Número de tramos a lo ancho 4

Número de llaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 8

canbeextended Sí

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

Clase de protección	Clase II
---------------------	----------

mainfireresistanceexx	-
-----------------------	---