



FP61SN2

Armario Univers metálico, IP44, clase II, 950x300x205 mm

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|----------------------------|--------|
| Altura | 950 mm |
| Anchura | 300 mm |
| Profundidad | 205 mm |
| Grosor de la pared lateral | 1 mm |

Seguridad

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Índice de protección IP | IP44 |
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
| Tipo de cerradura | Sin bloqueo |
| Resistencia al impacto IK | IK09 |

Equipo

| | |
|--|---|
| Número de sección en anchura | 1 |
| Número de aberturas de la placa de brida | 2 |
| Número de filas | 6 |

Instalación, montaje

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Montaje en | Montaje de superficie |
| Adecuado para uso en exteriores | No |

Materiales

| | |
|-------------|----------------------------|
| Colour | Blanco puro |
| Código RAL | 9010 |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material | Acero |

Cubierta, puerta

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos | 1 |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 250 A |
|----------------------------|-------|