



FR01S

**Armario Univers metálico, IP55, clase II 1550x300x275 mm**

**Características técnicas**

**Funciones**

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

**Configuración**

Número de módulos	120
-------------------	-----

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	275 mm
Profundidad interna	275 mm
Altura del producto instalado	1550 mm
Anchura del producto instalado	300 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm
Altura	1500 mm
Ancho	300 mm

**Puerta, tapa**

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN
Número de cerraduras de la puerta	1
hasttransparentcoverordoor	No

**Materiales, acabados, colores**

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Superficie	mate
Transparente	No

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Sujeto a modificaciones técnicas

**Equipo**

Número de filas de la caja	10
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sí

**Normas**

deviceprotectionclassiec61140	II
-------------------------------	----

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-