



FR04S

Armario Univers metálico, IP55, clase II 1550x1050x275 mm

Características técnicas

Funciones

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

Configuración

Número de módulos	480
-------------------	-----

Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	275 mm
Profundidad interna	275 mm
Altura del producto instalado	1550 mm
Anchura del producto instalado	1050 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm
Altura	1500 mm
Ancho	1050 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN
Número de cerraduras de la puerta	1
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Superficie	mate
Transparente	No

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	10
Número de tramos a lo ancho	4
Número de llaves	1
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	8
canbeextended	Sí

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
deviceprotectionclassiec61140	II

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-