



FR05S

### Armario Univers metálico, IP55, clase II 1550x1300x275 mm

#### Características técnicas

#### Funciones

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

#### Configuración

Número de módulos	600
-------------------	-----

#### Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	275 mm
Profundidad interna	275 mm
Altura del producto instalado	1550 mm
Anchura del producto instalado	1300 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm
Altura	1500 mm
Ancho	1300 mm

#### Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN
Número de cerraduras de la puerta	1
hastransparentcoverordoor	No

#### Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Superficie	mate
Transparente	No

#### Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

**Equipo**

Número de filas de la caja	10
Número de tramos a lo ancho	5
Número de llaves	1
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	10
canbeextended	Sí

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
deviceprotectionclassiec61140	II

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-