



FR21H2

**Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+200 a.300 p.400 mm**

**Características técnicas**

**Funciones**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Protección contra las sobretensiones | No |
| coverwithoverpressurerelease         | No |

**Configuración**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 144 |
|-------------------|-----|

**Compatibilidad**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| suitableforlightningprotection | No |
|--------------------------------|----|

**Principales características eléctricas**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tensión nominal | 690 V |
|-----------------|-------|

**Corriente eléctrica**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente asignada nominal | 800 A |
|----------------------------|-------|

**Dimensiones**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Profundidad del producto instalado | 400 mm  |
| Profundidad interna                | 400 mm  |
| Altura del producto instalado      | 2050 mm |
| Anchura del producto instalado     | 300 mm  |
| Ancho de las unidades de división  | 24      |
| cabinetsidewallmaterialthickness   | 1.5 mm  |

**Puerta, tapa**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| materialthicknesscabinetcover     | 1.5 mm |
| Número de cerraduras de la puerta | 1      |
| hastransparentcoverordoor         | No     |

**Materiales, acabados, colores**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Color                                | Gris claro                        |
| Color                                | gris                              |
| Color RAL                            | RAL 7035 - Gris luminoso          |
| Material                             | Chapa de acero                    |
| Superficie                           | mate                              |
| Tipo de tratamiento de la superficie | Revestimiento de pintura en polvo |

**Instalación, montaje**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Adaptado a uso interno | No |
|------------------------|----|

**Equipo**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de filas de la caja         | 12 |
| Número de tramos a lo ancho        | 1  |
| Número de llaves                   | 1  |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 2  |
| canbeextended                      | Sí |

**Normas**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Directiva europea WEEE | no afectado |
|------------------------|-------------|

**Seguridad**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | IK10     |
| Índice de protección IP                           | IP55     |
| Clase de protección                               | Clase II |
| atishalogenfreeexternallymaintained               | No       |
| mainfireresistanceexx                             | -        |