



FR21S1

**Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+100 a.300 p.275 mm**

**Características técnicas**

**Funciones**

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

**Configuración**

Número de módulos	144
-------------------	-----

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	275 mm
Profundidad interna	275 mm
Altura del producto instalado	1950 mm
Anchura del producto instalado	300 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

**Puerta, tapa**

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN
Número de cerraduras de la puerta	1
hastransparentcoverordoor	No

**Materiales, acabados, colores**

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Superficie	mate

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

**Equipo**

Número de filas de la caja	12
----------------------------	----

Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sí

#### **Normas**

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

#### **Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-