



FR23H1

Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+100 a.800 p.400 mm

Características técnicas

Funciones

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

Configuración

Número de módulos	432
-------------------	-----

Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	400 mm
Profundidad interna	400 mm
Altura del producto instalado	1950 mm
Anchura del producto instalado	800 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN
Número de cerraduras de la puerta	1
hasttransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Superficie	mate

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	12
----------------------------	----

Número de tramos a lo ancho	3
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sí

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-