



FR23L1

Armario Univers metálico,IP55,clasell,h.1850+100 a.800 p.275mm,pta.transparente

Características técnicas

Funciones

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

Configuración

Número de módulos	432
-------------------	-----

Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	275 mm
Profundidad interna	275 mm
Altura del producto instalado	1950 mm
Anchura del producto instalado	800 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN
Número de cerraduras de la puerta	1
hastransparentcoverordoor	Sí

Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Material	Chapa de acero
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	12
Número de tramos a lo ancho	3
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sí

Normas

Certificados	EN 61439-1/-2
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	No
mainfireresistanceexx	-