



FR23L2

**Armario Univers metálico,IP55,clasell,h.1850+200 a.800 p.275mm,pta.transparente**

#### Características técnicas

#### Funciones

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

#### Configuración

Número de módulos	432
-------------------	-----

#### Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	275 mm
Profundidad interna	275 mm
Altura del producto instalado	2050 mm
Anchura del producto instalado	800 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

#### Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN
Número de cerraduras de la puerta	1
hastransparentcoverordoor	Sí

#### Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Superficie	mate

#### Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

#### Equipo

Número de filas de la caja	12
----------------------------	----

Número de tramos a lo ancho	3
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sí

#### **Normas**

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

#### **Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-