



FR23U1

**Armario Univers metálico,IP55,clasell,h.1850+100 a.800 p.400mm,pta.transparente**

#### Características técnicas

##### Funciones

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Protección contra las sobretensiones | No |
| coverwithoverpressurerelease         | No |

##### Configuración

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 432 |
|-------------------|-----|

##### Compatibilidad

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| suitableforlightningprotection | No |
|--------------------------------|----|

##### Principales características eléctricas

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tensión nominal | 690 V |
|-----------------|-------|

##### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente asignada nominal | 800 A |
|----------------------------|-------|

##### Dimensiones

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Profundidad del producto instalado | 400 mm  |
| Profundidad interna                | 400 mm  |
| Altura del producto instalado      | 1950 mm |
| Anchura del producto instalado     | 800 mm  |
| Ancho de las unidades de división  | 24      |
| cabinetsidewallmaterialthickness   | 1.5 mm  |

##### Puerta, tapa

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| materialthicknesscabinetcover     | 1.5 mm  |
| Tipo de cerradura de la puerta    | Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN |
| Número de cerraduras de la puerta | 1   |
| hastransparentcoverordoor         | Sí  |

##### Materiales, acabados, colores

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Color                                | Gris claro                        |
| Color                                | gris                              |
| Color RAL                            | RAL 7035 - Gris luminoso          |
| Material                             | Chapa de acero                    |
| Superficie                           | mate                              |
| Tipo de tratamiento de la superficie | Revestimiento de pintura en polvo |

##### Instalación, montaje

|                        |    |
|------------------------|----|
| Adaptado a uso interno | No |
|------------------------|----|

**Equipo**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de filas de la caja         | 12 |
| Número de tramos a lo ancho        | 3  |
| Número de llaves                   | 1  |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 6  |
| canbeextended                      | Sí |

**Normas**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Certificados           | EN 61439-1/-2 |
| Directiva europea WEEE | no afectado   |

**Seguridad**

|   |          |
|---|----------|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | IK10     |
| Índice de protección IP                           | IP55     |
| Clase de protección                               | Clase II |
| Conformidad con REACH                             | No       |
| Conforme con RoHS                                 | Sí       |
| Sin halógenos                                     | No       |
| mainfireresistanceexx                             | -        |