



FR24L2

**Armario Univers metálico,IP55,clasell,h.1850+200 a.800 p.275mm,pta.transparente**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	2050 mm
Anchura	1050 mm
Profundidad	275 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de sección en anchura	4
Número de aberturas de la placa de brida	8
Número de filas	12

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

**Materiales**

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	2
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	Sí

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	800 A
----------------------------	-------

**Tensión**

Tensión nominal	690 - 690 V
-----------------	-------------