



FR25L1

Armario Univers metálico,IP55,clasell,h.1850+100 a.1300 p.275mm,pta.transparente

Características técnicas

Funciones

| | |
|--------------------------------------|----|
| Protección contra las sobretensiones | No |
| coverwithoverpressurerelease | No |

Configuración

| | |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 720 |
|-------------------|-----|

Compatibilidad

| | |
|--------------------------------|----|
| suitableforlightningprotection | No |
|--------------------------------|----|

Principales características eléctricas

| | |
|-----------------|-------|
| Tensión nominal | 690 V |
|-----------------|-------|

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|-------|
| Corriente asignada nominal | 800 A |
|----------------------------|-------|

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|---------|
| Profundidad del producto instalado | 275 mm |
| Profundidad interna | 275 mm |
| Altura del producto instalado | 1950 mm |
| Anchura del producto instalado | 1300 mm |
| Ancho de las unidades de división | 24 |
| cabinetsidewallmaterialthickness | 1.5 mm |

Puerta, tapa

| | |
|-----------------------------------|---|
| materialthicknesscabinetcover | 1.5 mm |
| Tipo de cerradura de la puerta | Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN |
| Número de cerraduras de la puerta | 1 |
| hastransparentcoverordoor | Sí |

Materiales, acabados, colores

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Color | Gris claro |
| Color | gris |
| Color RAL | RAL 7035 - Gris luminoso |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | mate |
| Tipo de tratamiento de la superficie | Revestimiento de pintura en polvo |

Instalación, montaje

| | |
|------------------------|----|
| Adaptado a uso interno | No |
|------------------------|----|

Equipo

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de filas de la caja | 12 |
| Número de tramos a lo ancho | 5 |
| Número de llaves | 1 |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 10 |
| canbeextended | Sí |

Normas

| | |
|------------------------|---------------|
| Certificados | EN 61439-1/-2 |
| Directiva europea WEEE | no afectado |

Seguridad

| | |
|---|----------|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | IK10 |
| Índice de protección IP | IP55 |
| Clase de protección | Clase II |
| Conformidad con REACH | No |
| Conforme con RoHS | Sí |
| Sin halógenos | No |
| mainfireresistanceexx | - |