



FR32S

## Armario Univers metálico, IP55, clase II 500x550x275 mm

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Montaje en pared

#### Funciones

Protección contra las sobretensiones No  
coverwithoverpressurerelease No

#### Configuración

Número de módulos 72

#### Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 690 V

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 800 A

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado 275 mm  
Profundidad interna 275 mm  
Altura del producto instalado 500 mm  
Anchura del producto instalado 550 mm  
Ancho de las unidades de división 24  
cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

#### Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm  
Tipo de cerradura de la puerta Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN  
Número de cerraduras de la puerta 1  
hastransparentcoverordoor No

#### Materiales, acabados, colores

Color Gris claro  
Color gris  
Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso  
Material Chapa de acero  
Superficie mate  
Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Equipo**

Número de filas de la caja	3
Número de tramos a lo ancho	2
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	4
canbeextended	Sí

**Normas**

Certificados	EN 61439-1/-2
Directiva europea WEEE	no afectado

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
mainfireresistanceexx	-