



FR51S

Armario Univers metálico, IP55, clase II 800x300x275 mm

Características técnicas

Funciones

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

Configuración

Número de módulos	60
-------------------	----

Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	275 mm
Profundidad interna	275 mm
Altura del producto instalado	800 mm
Anchura del producto instalado	300 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Número de cerraduras de la puerta	1
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Material	Chapa de acero
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	5
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sí

Normas

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-