



FR54S

## Armario Univers metálico, IP55, clase II 800x1050x275 mm

### Características técnicas

#### Funciones

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Protección contra las sobretensiones | No |
| coverwithoverpressurerelease         | No |

#### Configuración

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 240 |
|-------------------|-----|

#### Compatibilidad

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| suitableforlightningprotection | No |
|--------------------------------|----|

#### Principales características eléctricas

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tensión nominal | 690 V |
|-----------------|-------|

#### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente asignada nominal | 800 A |
|----------------------------|-------|

#### Dimensiones

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Profundidad del producto instalado | 275 mm  |
| Profundidad interna                | 275 mm  |
| Altura del producto instalado      | 800 mm  |
| Anchura del producto instalado     | 1050 mm |
| Ancho de las unidades de división  | 24      |
| cabinetsidewallmaterialthickness   | 1.5 mm  |

#### Puerta, tapa

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| materialthicknesscabinetcover     | 1.5 mm |
| Número de cerraduras de la puerta | 1      |
| hastransparentcoverordoor         | No     |

#### Materiales, acabados, colores

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Color                                | Gris claro                        |
| Color                                | gris                              |
| Color RAL                            | RAL 7035 - Gris luminoso          |
| Material                             | Chapa de acero                    |
| Superficie                           | mate                              |
| Tipo de tratamiento de la superficie | Revestimiento de pintura en polvo |

#### Instalación, montaje

|                        |    |
|------------------------|----|
| Adaptado a uso interno | No |
|------------------------|----|

#### Equipo

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de filas de la caja         | 5  |
| Número de tramos a lo ancho        | 4  |
| Número de llaves                   | 1  |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 8  |
| canbeextended                      | Sí |

**Normas**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Directiva europea WEEE | no afectado |
|------------------------|-------------|

**Seguridad**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | IK10     |
| Índice de protección IP                           | IP55     |
| Clase de protección                               | Clase II |
| mainfireresistanceexx                             | -        |