



FR82S

## Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x550x275 mm

### Características técnicas

#### Funciones

Protección contra las sobretensiones	No
coverwithoverpressurerelease	No

#### Configuración

Número de módulos	192
-------------------	-----

#### Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No
--------------------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	690 V
-----------------	-------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	800 A
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	275 mm
Profundidad interna	275 mm
Altura del producto instalado	1250 mm
Anchura del producto instalado	550 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm

#### Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Número de cerraduras de la puerta	1
hastransparentcoverordoor	No

#### Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
Color	gris
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Material	Chapa de acero
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	Revestimiento de pintura en polvo

#### Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

#### Equipo

Número de filas de la caja	8
Número de tramos a lo ancho	2
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	4
canbeextended	Sí

#### **Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

#### **Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
mainfireresistanceexx	-