



FR92H

Armario Univers metálico, IP55, clase II 1400x550x400 mm

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Montaje en pared

Funciones

Protección contra las sobretensiones No
coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 216

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 690 V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 800 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 400 mm
Profundidad interna 400 mm
Altura del producto instalado 1400 mm
Anchura del producto instalado 550 mm
Ancho de las unidades de división 24
cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm
Tipo de cerradura de la puerta Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN
Número de cerraduras de la puerta 1
hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color Gris claro
Color gris
Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso
Material Chapa de acero
Superficie mate
Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	9
Número de tramos a lo ancho	2
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	4
canbeextended	Sí

Normas

Certificados	EN 61439-1/-2
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
mainfireresistanceexx	-