



FR93H

Armario Univers metálico, IP55, clase II 1400x800x400 mm

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Montaje en pared

Funciones

Protección contra las sobretensiones No

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 324

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 690 V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 800 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 400 mm

Profundidad interna 400 mm

Altura del producto instalado 1400 mm

Anchura del producto instalado 800 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de cerradura de la puerta Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN

Número de cerraduras de la puerta 1

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color Gris claro

Color gris

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material Chapa de acero

Superficie mate

Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja	9
Número de tramos a lo ancho	3
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sí

Normas

Certificados	EN 61439-1/-2
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
mainfireresistanceexx	-