



FR94H

**Armario Univers metálico, IP55, clase II 1400x1050x400 mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Montaje en pared

**Funciones**

Protección contra las sobretensiones No  
coverwithoverpressurerelease No

**Configuración**

Número de módulos 432

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection No

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 690 V

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 800 A

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado 400 mm  
Profundidad interna 400 mm  
Altura del producto instalado 1400 mm  
Anchura del producto instalado 1050 mm  
Ancho de las unidades de división 24  
cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

**Puerta, tapa**

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm  
Tipo de cerradura de la puerta Manecilla escamoteable de medio barrilete DIN  
Número de cerraduras de la puerta 1  
hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color Gris claro  
Color gris  
Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso  
Material Chapa de acero  
Superficie mate  
Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Equipo**

Número de filas de la caja	9
Número de tramos a lo ancho	4
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	8
canbeextended	Sí

**Normas**

Certificados	EN 61439-1/-2
Directiva europea WEEE	afectado

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
Índice de protección IP	IP55
Clase de protección	Clase II
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
mainfireresistanceexx	-