



FU32AN

**Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+1fila,24M,687x550x182mm s/puerta**

**Características técnicas**

**Conexión**

|   |   |
|---|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 4 |
|---|---|

**Instalación, montaje**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No        |
| Montaje en                      | Empotrado |

**Corriente eléctrica**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 160 A |
|----------------------------|-------|

**Equipo**

|   |    |
|---|----|
| Número de carriles                              | 3  |
| Número de filas                                 | 3  |
| Número de sección en anchura                    | 2  |
| Con cierre                                      | No |
| Tiene bloque de terminales neutro               | No |
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | No |
| Tiene placa de montaje                          | No |

**Capacidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 72 |
|-------------------|----|

**Dimensiones**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 687 mm |
| Anchura                     | 600 mm |
| Profundidad                 | 182 mm |
| Anchura de instalación      | 550 mm |
| Profundidad de montaje      | 110 mm |
| Número de unidades de ancho | 24     |

**Cubierta, puerta**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

**Materiales**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Material   | Metal, Plástico |
| Código RAL | 9010            |
| Colour     | Blanco puro     |

**Seguridad**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Clase de protección     | Clase de aislamiento II |
| Índice de protección IP | IP30                    |
| Tipo de cerradura       | Sin bloqueo             |