



Caja de distribución empotrar metálica clase I 3 filasx 12 mód , 36M

Características técnicas

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de filas	3
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	36
-------------------	----

Dimensiones

Altura	692 mm
Anchura	406 mm
Profundidad	121 mm
Anchura de instalación	406 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	12

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Materiales

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Seguridad

FW312FT

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo