



FW312FT

## Caja de distribución empotrar metálica clase I 3 filasx 12 mód , 36M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

#### Configuración

Número de módulos	36
-------------------	----

#### Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN	No
---	----

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	125 A
----------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	110 mm
Profundidad del producto instalado	121 mm
Profundidad interna	110 mm
Altura del producto instalado	692 mm
Altura de montaje	692 mm
Anchura del producto instalado	406 mm
Ancho de las unidades de división	12
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
builtinwidth	406 mm

#### Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Sin cerradura
hastransparentcoverordoor	No

#### Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro

#### Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

#### Conexión

Número de entrada de cables	2
-----------------------------	---

#### Equipo

Número de filas de la caja	3
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1

Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	No
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

#### **Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

#### **Seguridad**

Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase I