



FW412FT

Caja de distribución empotrar metálica clase I 4 filasx 12 mód , 48M

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Configuración

Número de módulos 48

Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 125 A

Dimensiones

Profundidad de montaje 110 mm

Profundidad del producto instalado 121 mm

Profundidad interna 110 mm

Altura del producto instalado 842 mm

Altura de montaje 842 mm

Anchura del producto instalado 406 mm

Ancho de las unidades de división 12

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

builtinwidth 406 mm

Puerta, tapa

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Chapa de acero

Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Conexión

Número de entrada de cables 2

Equipo

Número de filas de la caja 4

Número de tramos a lo ancho 1

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de llaves | 1 |
| Accesoriable | Sí |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 2 |
| canbeextended | No |
| hasearthingterminalblock | Sí |
| hasneutralterminalblock | No |
| withsignalpassingdoor | No |

Normas

| | |
|------------------------|----------|
| Directiva europea WEEE | afectado |
|------------------------|----------|

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Índice de protección IP | IP30 |
| Clase de protección | Clase I |
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |