



FW412WT

**Caja de distribución superficie metálica clase I 4 filasx 12 mód , 48M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	En superficie
---------	---------------

**Configuración**

Número de módulos	48
-------------------	----

**Compatibilidad**

Compatible con montaje sobre perfil DIN	No
---	----

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	125 A
----------------------------	-------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	150 mm
Profundidad interna	150 mm
Altura del producto instalado	791 mm
Anchura del producto instalado	355 mm
Ancho de las unidades de división	12
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta	Sin cerradura
hastransparentcoverordoor	No

**Materiales, acabados, colores**

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Acero

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

**Conexión**

Número de entrada de cables	1
-----------------------------	---

**Equipo**

Número de filas de la caja	4
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	1

canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

---

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

---

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase I