



**Caja de distribución empotrar metálica clase I 4 filasx 24 mód , 96M**

**Características técnicas**

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables

2

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores

No

Montaje en

Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

125 A

**Equipo**

Número de filas

4

Número de sección en anchura

2

Con cierre

No

Tiene bloque de terminales neutro

No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra

Sí

Tiene placa de montaje

No

**Capacidad**

Número de módulos

96

**Dimensiones**

Altura

842 mm

Anchura

622 mm

Profundidad

121 mm

Altura de la instalación

770 mm

Anchura de instalación

550 mm

Profundidad de montaje

110 mm

Número de unidades de ancho

24

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario

1

La puerta/cubierta es transparente

No

**Materiales**

Material

Acero

Código RAL

9010

Colour

Blanco puro

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo