



FW424FT

Caja de distribución empotrar metálica clase I 4 filasx 24 mód , 96M

Características técnicas

Conexión

| | |
|---|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 2 |
|---|---|

Instalación, montaje

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No |
| Montaje en | Empotrado |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 125 A |
|----------------------------|-------|

Equipo

| | |
|---|----|
| Número de filas | 4 |
| Número de sección en anchura | 2 |
| Con cierre | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | Sí |
| Tiene placa de montaje | No |

Capacidad

| | |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 96 |
|-------------------|----|

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|--------|
| Altura | 842 mm |
| Anchura | 622 mm |
| Profundidad | 121 mm |
| Anchura de instalación | 622 mm |
| Profundidad de montaje | 110 mm |
| Número de unidades de ancho | 24 |

Cubierta, puerta

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario | 1 |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

Materiales

| | |
|------------|-------------|
| Material | Acero |
| Código RAL | 9010 |
| Colour | Blanco puro |

Seguridad

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Clase de protección | Clase de aislamiento I |
| Resistencia al impacto IK | IK08 |
| Índice de protección IP | IP30 |
| Tipo de cerradura | Sin bloqueo |