



FW524WT

Caja de distribución superficie metálica clase I 5 filasx 24 mód , 120M

Características técnicas

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	5
Número de filas	5
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	120
-------------------	-----

Dimensiones

Altura	941 mm
Anchura	571 mm
Profundidad	150 mm
Número de unidades de ancho	24

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Materiales

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento I
---------------------	------------------------

Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Cerradura con llave, Sin bloqueo