



FW612FT

Caja de distribución empotrar metálica clase I 6 filasx 12 mód , 72M

Características técnicas

Conexión

Número de entradas de conductos de cables

2

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores

No

Montaje en

Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

125 A

Equipo

Número de filas

6

Número de sección en anchura

1

Con cierre

No

Tiene bloque de terminales neutro

No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra

Sí

Tiene placa de montaje

No

Capacidad

Número de módulos

72

Dimensiones

Altura

1142 mm

Anchura

406 mm

Profundidad

121 mm

Altura de la instalación

1070 mm

Anchura de instalación

334 mm

Profundidad de montaje

110 mm

Número de unidades de ancho

12

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario

1

La puerta/cubierta es transparente

No

Materiales

Material

Acero

Código RAL

9010

Colour

Blanco puro

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo