



FW612FT

## Caja de distribución empotrar metálica clase I 6 filasx 12 mód , 72M

### Características técnicas

#### Conexión

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

#### Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

#### Equipo

Número de filas	6
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

#### Capacidad

Número de módulos	72
-------------------	----

#### Dimensiones

Altura	1142 mm
Anchura	406 mm
Profundidad	121 mm
Anchura de instalación	406 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	12

#### Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

#### Materiales

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

#### Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo