



FW612WT

Caja de distribución superficie metálica clase I 6 filasx 12 mód , 72M

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Configuración

Número de módulos 72

Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 125 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 150 mm

Profundidad interna 150 mm

Altura del producto instalado 1091 mm

Anchura del producto instalado 355 mm

Ancho de las unidades de división 12

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta Sin cerradura

hasttransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Acero

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Conexión

Número de entrada de cables 1

Equipo

Número de filas de la caja 6

Número de tramos a lo ancho 1

Número de llaves 1

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 1

canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase I