



FW636WT

## Caja de distribución superficie metálica clase I 6 filasx 36 mód , 216M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje En superficie

#### Configuración

Número de módulos 216

#### Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN No

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 125 A

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado 150 mm

Profundidad interna 150 mm

Altura del producto instalado 1091 mm

Anchura del producto instalado 787 mm

Ancho de las unidades de división 36

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

#### Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta Sin cerradura

hastransparentcoverordoor No

#### Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Acero

#### Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

#### Conexión

Número de entrada de cables 3

#### Equipo

Número de filas de la caja 6

Número de tramos a lo ancho 3

Número de llaves 1

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 3

canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

---

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

---

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase I