



FW736FT

**Caja de distribución empotrar metálica clase I 7 filasx 36 mód , 252M**

**Características técnicas**

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

**Equipo**

Número de filas	7
Número de sección en anchura	3
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

**Capacidad**

Número de módulos	252
-------------------	-----

**Dimensiones**

Altura	1292 mm
Anchura	838 mm
Profundidad	121 mm
Anchura de instalación	838 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	36

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

**Materiales**

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo