



FW736FT

**Caja de distribución empotrar metálica clase I 7 filasx 36 mód , 252M**

**Características técnicas**

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

**Equipo**

Número de filas	7
Número de sección en anchura	3
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

**Capacidad**

Número de módulos	252
-------------------	-----

**Dimensiones**

Altura	1292 mm
Anchura	838 mm
Profundidad	121 mm
Altura de la instalación	1220 mm
Anchura de instalación	766 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	36

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

**Materiales**

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo