


GBA500501ALU



Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 50x50 mm

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Altura | 54 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Longitud | 2000 mm |
| Sección transversal interior | 2500 - 2500 mm ² |

Cubierta, puerta

| | |
|---------------------------|-------|
| Número de tapas montables | 1 |
| Anchura de la cubierta 1 | 45 mm |
| Anchura de la cubierta 2 | 0 |
| Anchura de la cubierta 3 | 0 |

Capacidad

| | |
|---|----|
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos) | 4 |
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos) | 15 |

Compatibilidad

| | |
|----------------------------------|------------|
| Formato de aparamenta compatible | 47 x 45 mm |
|----------------------------------|------------|

Instalación, montaje

| | |
|---------------------|----|
| Perforación de base | No |
|---------------------|----|

Materiales

| | |
|-------------|-----------|
| Material | Aluminio |
| Tratamiento | Anodizado |
| Colour | Aluminio |

Conectividad

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Acoplamiento de canal | Uniones en referencias separadas |
|-----------------------|----------------------------------|

Equipo

| | |
|--|----|
| Clip de fijación de cable incluido | No |
| Número de retenedores de cable por metro | 0 |
| Con película protectora | Sí |