



GBD5008509011



Canal portamecanismos, en PVC, de 50x85 mm, negro

Características técnicas

Dimensiones

Altura	56 mm
Anchura	85 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	4500 - 4500 mm ²

Cubierta, puerta

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	0
Anchura de la cubierta 3	0

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	14
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	20

Compatibilidad

Formato de aparamenta compatible	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí
---------------------	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Negro grafito
Código RAL	9011

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

Equipo

Clip de fijación de cable incluido	No
------------------------------------	----

